

Flexopneu savitljiva cijev P-9-BL

Broj artikla: 2232

Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	16 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	60 mm
Unutarnji promjer	9 mm
Min. radijus savijanja	30 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,186 kg/m
Pneumatski priključak	für Stecktüle Innen-Ø 9 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 68 +/- 5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	NBR