

Plastična savitljiva cijev PL-6-NT

Broj artikla: 2237

FESTO

za CK i N navojne spojeve (dozvoljeno za proizvodnju živežnih namirnica)
Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8,4 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	39 mm
Unutarnji promjer	6 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 9 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Dopuštenje za prehrambene artikle	FDA 2002/72/EG
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Dozvola	TÜV
Težina proizvoda prema duljini	0,025 kg/m
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 42 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PE