


Mrežni dio CACN-11A-7-20

Broj artikla: 2247685
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	125 mm
Visina	130 mm
Duljina	240 mm
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija
Primarna opskrba	3-fazno
Ulazna struja	2,3 - 1,9 A
Nazivni izlazni napon DC	48 V
Nazivna izlazna struja	20 A
Područje ulaznog napona AC	400 ... 500 V
Premošćenje ispada mreže	50 ms
Mrežna frekvencija	45 ... 65 Hz
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95 %
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	3.500 g
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom
Materijal - napomena	RoHS sukladno