


Aksijalni komplet EAMM-A-D40-40G-G2

Broj dijela: 2256398

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|----------------------|
| Položaj montaže | po želji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi moment | 12.5 Nm |
| Težina proizvoda | 450 g |
| Pogon koda sučelja | D40A D40B D40C |
| Kod sučelja Motor In | 40G |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |