

Manometar s prirubnicom FMA-63-0,25-C

Broj dijela: 225783

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Odgovara normi	EN 837-3
Manometar nazivne veličine	63
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Operativni medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Radni tlak	0 bar...0.25 bar
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.9
Faktor kontinuiranog opterećenja	0.75
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Klasa zaštite	IP43
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing
Materijal za kućište	Čelik
Materijal leće	PMMA
Materijal prstena za pričvršćivanje	Čelik
Materijalni vijci	Čelik
Težina proizvoda	120 g

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika