



Brzi ispušni ventil SE-3/4

Broj dijela: 2280

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzi ispuh
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok odzračivanja 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bara, 87-→ 72,5 psi)	7500 l/min
Normalna nominalna ventilacija protoka 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bara, 87-→ 72,5 psi)	2500 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Nazivna veličina	19 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	710 g
Pneumatski priključak 3	G3/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR