


Prigušivač U-1/4

Broj dijela: 2316

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Položaj montaže | po želji |
| Radni tlak | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Strujanje protiv atmosfere | 3300 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Razina zvučnog tlaka | 76 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 °C...70 °C |
| Težina proizvoda | 7.7 g |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Materijal umetka zaklopke | PE |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |