

Okrugli cilindar EG-12-25

Broj artikla: 2416

FESTO

s povratnom oprugom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	25 mm
Promjer klipa	12 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	68 N
Pneumatski priključak	G1/8