

Stezni rukavac EAMH-60-12-C18.1

Broj dijela: 2428520

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Izvedbena veličina | 60 |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 6000 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 1.22 kgmm ² |
| Težina proizvoda | 26 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |