

Leptirasti zatvarač VZFB-A-3"-WW-V2V2V

Broj artikla: 2464056
Proizvod u napuštanju

FESTO

Nominal width 3", with welded ends, ASME-BPE, FPM, material 1.4301.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni pločasti razvodnik
Način aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Zavareni krajevi/zavareni krajevi
Nazivni promjer DN	3"
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	10
Moment aktiviranja	18 Nm
Zasnovano na normi	ASME BPE
Medij	Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-15 ... 140 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4301
Material disc	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala ploče	1.4301
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4301
Težina proizvoda	2.100 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju