

Leptirasti zatvarač VZFB-D-100-WW-V2V2E

Broj artikla: 2466755
Proizvod u napuštanju

FESTO

Nominal width DN100, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4301.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Konstruktivna struktura | 2-smjerni pločasti razvodnik |
| Način aktiviranja | ručno |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Zavareni krajevi/zavareni krajevi |
| Nazivni promjer DN | 100 |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Nazivni tlak armature | 10 |
| Moment aktiviranja | 35 Nm |
| Zasnovano na normi | DIN 11851 |
| Medij | Voda neutralne tekućine |
| Temperatura medija | -10 ... 120 °C |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Material housing | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4301 |
| Material disc | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala ploče | 1.4301 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4301 |
| Težina proizvoda | 3.100 g |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |