


# Priključna ploča VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Broj dijela: 2614863

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	42 mm
Povezivanje funkcije 32	G1/8
Povezivanje funkcije 34	G1/8
Pneumatski priključak 22	Priključna ploča G1/4
Pneumatski priključak 44	Spojna ploča G1/4
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0 bar...16 bar
Kontrolni tlak	3 bar...8 bar
Normalni nazivni protok	1400 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	2480 g
Priključak za upravljački zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura
Materijal O-prstena	NBR
Materijalni vijci	Čelik