


Priključna ploča VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Broj dijela: 2738672

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	54 mm
Povezivanje funkcije 32	G1/4
Povezivanje funkcije 34	G1/4
Pneumatski priključak 22	Priključna ploča G3/8
Pneumatski priključak 44	Spojna ploča G3/8
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0 bar...16 bar
Kontrolni tlak	3 bar...8 bar
Normalni nazivni protok	2000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	3400 g
Priključak za upravljački zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 4	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura
Materijal O-prstena	NBR
Materijalni vijci	Čelik