

Paralelni komplet EAMM-U-70-D40-70A-96-S1

Broj dijela: 2786316

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Izvedbena veličina | 70 |
| Položaj montaže | po želji |
| Omjer prijenosa | 1:1 |
| Maks. broj okretaja | 5000 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 118 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.18 Nm |
| Prenosivi moment | 7 Nm |
| Težina proizvoda | 1730 g |
| Pogon koda sučelja | D40B |
| Kod sučelja Motor In | 70 A |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |