

Paralelni komplet EAMM-U-70-D40-52B/C-96-S1

Broj artikla: 2786845

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina | 70 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prijenosni odnos prigona | 1:1 |
| Maks. brzina vrtnje | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 118 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,18 Nm |
| Prenosivi okretni moment | 7 Nm |
| Težina proizvoda | 1.800 g |
| Kod sučelja, pogon | D40B |
| Cod sučelja, Motor in | 52B 52C |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |