


Paralelni komplet EAMM-U-86-D50-87A-102

Broj artikla: 2802708

★ Osnovni proizvodni program

[Prikladno za električne pogone](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	175 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,25 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	2.550 g
Kod sučelja, pogon	D50B
Cod sučelja, Motor in	87A
Materijal - napomena	RoHS sukladno