


# Zakretna prirubnica SNCS-100-R3

Broj artikla: 2895925

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varijante	Visoka korozivna zaštita
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	684 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje sa zaštitnom prevlakom
Material rod end bearing	PTFE Nehrđajući čelik
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući