

# Aksijalni komplet EAMM-A-D50-60H-S1

Broj artikla: 2907418

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	570 g
Kod sučelja, pogon	D50B
Cod sučelja, Motor in	60H
Materijal - napomena	RoHS sukladno