

Zakretni pogon DRQ-100-270-PPV-A


Broj artikla: 30598

Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prigonom s kompenzacijom zračnosti.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 100 |
| Kut prigušivanja | 52 deg |
| Kut zakretanja | 270 deg |
| Tolerancija krajnjih položaja | 3 deg |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Zupčasta letva / mali zupčanik |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara | 0,5 Hz |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Teorijski zakretni moment kod 6 bara | 150 Nm |
| Dozvoljeni moment tromosti masa | 0,2 kgm ² |
| Težina proizvoda | 34.200 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G1/2 |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo | Čelik za kaljenje |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |