


Zakretna prirubnica SZB-50

Broj artikla: 30629

FESTO

za cilindar DZH, široka strana, odgovarajuće postolje ležaja LBZB, LN.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Veličina | 50 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -40 ... 90 °C |
| Težina proizvoda | 430 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material mounting | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material mounting pin | Čelik pocinčan |
| Material bearing | Plastika |
| Material screws | Čelik, pocinčan |
| Material lock | Opružni čelik, pocinčan |