


Zakretna prirubnica SZB-40

Broj artikla: 30799

FESTO

za cilindar DZH, široka strana, odgovarajuće postolje ležaja LBZB, LN.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	288 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material mounting pin	Čelik pocinčan
Material bearing	Plastika
Material screws	Čelik, pocinčan
Material lock	Opružni čelik, pocinčan