


# Utičnica s kablom KMV-1-230AC-2,5

Broj dijela: 30940

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Vrsta montaže                           | na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3                |
| Položaj montaže                         | po želji   |
| Težina proizvoda                        | 170 g  |
| Električni priključak                   | Utičnica<br>Obrazac B  |
| Nazivni radni napon AC                  | 230 V  |
| Zaštita od obrnutog polariteta          | za sve električne priključke                                       |
| Priključak zaštitnog vodiča             | dostupno   |
| Duljina kabela                          | 2.5 m  |
| Promjer kabela                          | 6 mm   |
| Struktura kabela                        | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Klasa zaštite                           | IP67<br>prema IEC 60529  |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...80 °C   |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu<br>prema EU RoHS direktivi      |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima<br>prema UK propisima za električnu opremu |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| Materijal omotača kabela                | PVC  |
| Materijal za kućište                    | PC   |
| Materijal utikačkih kontakata           | Bronca   |