

# Distribucijski blok FR-9-M3-B

Broj dijela: 30981

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.5 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	15 g
Broj izlaza	9
Broj dovodnih vodova	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana