



# Beskontaktni prekidač SMPO-1-H-B

Broj artikla: 31008

FESTO

bez pričvrstnog kompleta.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Princip mjerenja	magnetično
Pogonski tlak	2 ... 6 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	-15 ... 60 °C
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,2 mm
Uklopno vrijeme	< 30 ms
Isklopno vrijeme	< 25 ms
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom
Funkcija ventila	3/2
Pneumatski priključak	Nasadni priključak PK-3
Težina proizvoda	14 g
Material housing	Mjed PA POM
Indikacija stanja sklapanja	optički
Mehanička zaštita	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L