


# Jedinica za vođenje EAGF-P1-KF-40-100

Broj artikla: 3192957  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Za električni cilindar EPCO:](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Hod	100 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	25 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. sila Fy	380 N
Max. sila Fy statička	510 N
Maks. sila Fz	380 N
Max. sila Fz statička	510 N
Maks. moment Mx	20 Nm
Maks. moment Mx statički	27 Nm
Maks. moment My	15 Nm
Maks. moment My statički	20 Nm
Maks. moment Mz	15 Nm
Maks. moment Mz statički	20 Nm
Sila posmaka	6 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	560 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.910 g
Prirast težine po 10 mm hoda	18 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	18 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	36 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,5 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo kromirano
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano