


Utičnica MSSD-V

Broj artikla: 33295

FESTO

za magnetne svitke i ventile, raspored priključka prema DIN EN 175 301, oblik B.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Izlaz kabela	Kutni
Opaska na izlazu kabela	180° rotirajuće
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	3-polni Utičnica Utičnica kutna Plug pattern type B to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik MSV
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	16 A
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Navojni spoj kabela	Pg9
Promjer kabela	6 ... 8 mm
Nazivni presjek vodiča	≤ 1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Plastika
Boja, kućište	crno
Material seals	NBR