



PE pretvarač PE-1/8

Broj artikla: 3344

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Operating pressure MPa	0,08 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0,8 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Uklopni izlaz	s kontaktom
Sklopna funkcija	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Točka uklapanja maksimalno	0,8 bar
Točka isklapanja minimalno	0,2 bar
Maks. uklopni izlazni napon AC	250 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	250 V
Kategorija upotrebe induktivni teret	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omski teret	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-žilno Kabel
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Duljina kabla	1 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	225 g
Material housing	Eloksirani aluminij Cinkov tlačni ljev
Material membrane	CR
Mogućnosti namještanja	fiksno namješteno
Mehanička zaštita	IP65
Napon izolacije	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Stupanj onečišćenja	3