


Prednja jedinica ERMH-11-P-E17-100

Broj artikla: 3383156
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	11
Konstruktivna struktura	Elektromehanički okretni modul s provodom zraka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kut okretanja	beskonačno
Prijenosni odnos prigona	30:1
Nazivni okretni moment	1,8 Nm
Točnost ponavljanja	±0,01 °
Maks. aksijalna sila	300 N
Težina proizvoda	1.320 g
Trajanje uključenosti	100 %
Nazivna struja, motor	0,74 A
Vrsta motora	Servomotor
Nazivni promjer	4 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	350 l/min
Maks. brzina vrtnje na gonjenoj strani	200 1/min
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Nazivna snaga motora	22,1 W
Vršna struja	1,5 A
Maks. prekretni moment statički	40 Nm
Vršni okretni moment	4,5 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa tereta	0,006 kgm ²
Pneumatski priključak	G1/8
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno