


ILI vrata OS-1/2

Broj dijela: 3427

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	5000 l/min
Radni tlak	1 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Nazivna veličina	12 mm
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 3	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS