

Vremenski usporni ventil



VZA-3-1/4

Broj artikla: 3434

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	600 l/min
Podesivo usporo vrijeme	0 ... 30 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno