

Jedinica za vođenje FENG-40- -GF

Broj dijela: 34482

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Hod	10 mm...500 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila pomaka	30 N
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	31 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	2480 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	31 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	57 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.7 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana