


Jedinica za vođenje FENG-50- -GF

Broj artikla: 34483

FESTO

s kliznim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|----------------------------------|
| Veličina | 50 |
| Hod | 10 ... 500 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodilica | Klizna vodilica |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Sila posmaka | 50 N |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 48 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 4.190 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 48 g |
| Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom | 60 mm |
| Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm | 4,7 mm |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of guide component | visokolegirani čelik |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Anodised wrought aluminium alloy |