


Jedinica za vođenje FENG-63- -KF

Broj artikla: 34490

FESTO

s kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Hod	10 ... 500 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.260 N
Max. sila Fy statička	1.600 N
Maks. sila Fz	1.260 N
Max. sila Fz statička	1.600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maks. moment Mx statički	95 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment My statički	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz statički	115 Nm
Sila posmaka	15 N
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	49 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	5.410 g
Prirast težine po 10 mm hoda	49 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	69 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,6 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy