

Jedinica za vođenje FENG-32-50-KF

Broj artikla: 34493

FESTO

s kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Hod	50 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	750 N
Max. sila Fy statička	1.020 N
Maks. sila Fz	750 N
Max. sila Fz statička	1.020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx statički	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My statički	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment Mz statički	46 Nm
Sila posmaka	15 N
Težina proizvoda	1.620 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy