

# Jedinica za vođenje FENG-40-200-KF

Broj dijela: 34502

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Hod	200 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1000 N
Maksimalna sila Fy statična	1260 N
Maks. sila Fz	1000 N
Maksimalna sila Fz statična	1260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maksimalni moment Mx statički	55 Nm
Maks. Moment My	52 Nm
Max Trenutak Moja statika	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz statičan	65 Nm
Sila pomaka	15 N
Težina proizvoda	3010 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana