


Jedinica za vođenje FENG-63-250-KF

Broj dijela: 34517

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Hod	250 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1260 N
Maksimalna sila Fy statična	1600 N
Maks. sila Fz	1260 N
Maksimalna sila Fz statična	1600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maksimalni moment Mx statički	95 Nm
Maks. Moment My	90 Nm
Max Trenutak Moja statika	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz statičan	115 Nm
Sila pomaka	15 N
Težina proizvoda	6635 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana