


Pilotirani nepovratni ventil HGL-1/4-NPT

Broj dijela: 34878

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	nepovratna funkcija koja se može otključati
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok	0 l/min...490 l/min
Radni tlak	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar 26.1 psi...145 psi
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR