


# Spojni kabel KMYZ-2-24-2,5-LED

Broj dijela: 34997

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Indikator položaja prekidača	LED
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa samoreznim vijkom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	50 g
Električni priključak	2-polni / 2-žični Kutna utičnica/kabel kvadratni dizajn / otvoreni kraj
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Duljina kabela	2.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Promjer kabela	3.4 mm
Struktura kabela	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Bronca