

# Zakretni pogon DRQ-16-360-PPVJ-A

Broj artikla: 35203

Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prignonom s kompenzacijom zračenosti.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	16
Kut prigušivanja	72,2 deg
Područje namještanja kuta zakretanja obostrano	-4 /+ 4 deg
Kut zakretanja	360 deg
Prigušivanje	Pneumatsko prigušivanje, podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara	1,5 Hz
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Teorijski zakretni moment kod 6 bara	0,5 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,0002 kgm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	640 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za kaljenje
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU) NBR