


# Ventil za kontrolu protoka ispušnog zraka GRE-3/8

Broj dijela: 35310

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja zvučnog tlaka
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	G3/8
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	2000 l/min
Normalan protok 0,6→0 MPa (6→0 bara, 87→0 psi)	3 l/min...2000 l/min
Radni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Položaj montaže	po želji
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...70 °C
Maksimalni moment zatezanja	15 Nm
Težina proizvoda	50 g
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za regulacijski vijak	Mesing