

Magnetni svitak

VACC-S18-120-K4-7-EX4ME

Broj artikla: 3536573

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 48 V DC, encapsulation, enhanced safety.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	48 V DC: 12 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex e mb II T4
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A21 IP65 T130°C
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Ex temperatura okoline	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Mjesto izdavanja certifikata	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabela uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Material solenoid coil	PA Čelik