


Kosi ventil

VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4B2T-50-40

Broj artikla: 3539719

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Dosjedni ventil s povratnom oprugom
Način aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	G1/2
Nazivni promjer DN	15
Nazivni promjer	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Tlak medija	0 ... 40 bar
Nazivni tlak armature	40
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	s upravljanjem izvana
Pneumatski priključak	G1/8
Pogonski tlak	6 ... 10 bar
Medij	Para Inertni plinovi filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 200 µm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet	600 mm ² /s
Temperatura medija	-40 ... 200 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Protok Kv	3,8 m ³ /h
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Material housing	Nehrđajuči čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4408
Material drive head	Mjed poniklana
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Težina proizvoda	1.300 g
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju