

Usisna napa nabranog mijeha VASB-15-1/8-PUR

Broj artikla: 35418

FESTO

s brtvenim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	3 mm
Promjer sisaljke	15 mm
Efektivni promjer usisavanja	12 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski medij	atmosferski zrak
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	7,9 N
Navoj za pričvršćenje	G1/8
Pričvršćenje sisaljke	G 1/8
Vakuumski priključak	G1/8
Tvrdoća po Shoreu	62
Informacija o materijalu, navojni čep	Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, sisaljka	TPE-U(PU)