

# Solenoidni svitak VACC-S18-70-K5-3-U2D

Broj dijela: 3546949

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	220 V DC: 7,0 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	Class I, Div. 2 (CA) Klasa I, Div. 2 (SAD)
Zaštita od eksplozije	Klasa I, Div. 2 (CA) Klasa I, Div. 2 (SAD)
Temperatura okoline Ex	T4A, 120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ + 80 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	1700 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela NPT1 / 2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Kovana aluminijska legura Sivi lijev