

Zračni pištolj male potrošnje LSP-1/4-D

Broj dijela: 35528

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Ispušna funkcija | Proces puhanja može se dozirati |
| Radni tlak | 0 bar...10 bar |
| Strujanje protiv atmosfere | 120 l/min |
| Normalni nazivni protok | 120 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Razina zvučnog tlaka | 90 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 240 g |
| Pneumatski priključak | Unutarnji navoj G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |