

Brza vijčana spojnica CK-M5-PK-3

Broj dijela: 3561

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	1.33 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 4 mm za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 3 mm s maticom
Materijal spojne matice	Wrought aluminium alloy, anodised
Materijal otvora za uvrtnje	Čelik, pocinčan
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal brtvenog prstena	NBR visokolegirani čelik, nehrđajući