

Mlaznica za crijevo N-1/2-P-9

Broj dijela: 3610

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	8 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	1
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	18 Nm
Težina proizvoda	15.1 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	za crijevo unutarnji Ø 9 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani