



# Okrugli cilindar EG-12-10

Broj artikla: 3617

FESTO

s povratnom oprugom



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost  |
|---------------------------------------|---|
| Hod                                   | 10 mm   |
| Promjer klipa                         | 12 mm   |
| Prigušivanje                          | bez prigušivanja                                  |
| Prepoznavanje pozicije                | bez   |
| Varijante                             | jednostrana klipnjača                             |
| Pogonski tlak                         | 2 ... 8 bar                                       |
| Način funkcioniranja                  | jednoradni<br>tlačno                              |
| Pogonski medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 80 °C                                     |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 68 N  |
| Pneumatski priključak                 | G1/8  |