


Aksijalni komplet EAMM-A-S95-100A-G2

Broj dijela: 3637955

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|-----------------------|
| Nazivna duljina | 85.5 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 5500 1/min |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 128 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 60 Nm |
| Težina proizvoda | 2880 g |
| Pogon koda sučelja | S95 |
| Kod sučelja Motor In | 100 A |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |