


Aksijalni komplet EAMM-A-S38-40P-G2

Broj artikla: 3637972

★ Osnovni proizvodni program

Prikladno za električne pogone

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|----------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 6,5 Nm |
| Težina proizvoda | 280 g |
| Kod sučelja, pogon | S38 |
| Cod sučelja, Motor in | 40P |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |